

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	259025 10
Veľkosť doštičiek	15 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259035 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2020K15
Podložka	259031 28
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 28	259031 28
Skrutka pre podložku Typ 10	259025 10
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Jednotka upínacích pätiiek Typ 2	259035 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500