

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	269005 6
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	49 mm
Držiak ISO-kód	A40T SCLCR/L12
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Skrutka podložky	269013 5
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L_2	38,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 6	269005 6
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500