

Garant

Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 80SA



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	363000 80SA
GTIN	4069515014939
Trieda položky	310

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu.**
- **Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**

Použitie:

Perfektne na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

Rozsah balenia:

Základné teleso, vreteno, matice vretena.

Zvláštne príslušenstvo:

Momentový kľúč č. 656050, vložka nástrčného kľúča č. 642229 13, montážna stanica č. 358595 52/96 alebo č. 358595 80.

Upínací čap č. 363190 52.

Upozornenie:

Vhodné nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste.

Technický opis

maximálna upínacia sila	25 kN
-------------------------	-------

Technický list

Rozmery cez steny	5 mm
Rozmery cez steny	10 mm
Séria	Xtric
Hmotnosť	3,1 kg
Maximálny ťahovací moment	85 Nm
B	75 mm
Kód farby	Xtric 80
Výška H	40 mm
L	170 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia	52 mm
Druh produktu	Strojový zverák