

Garant**TK guľová fréza 260°, TiAlN, Ø DC: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207176 3
GTIN	4045197858337
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

Presný tvar polomeru bez skreslenia profilu.

Dvojito podbrúsený bočný uhol chrbta.

Tolerancia: obrys polomeru = $\pm 0,01$ mm.S uhlom obklopenia **260°**. Menovitá veľkosť Ø: $D_c = 0 / -0,01$ mm.**Upozornenie:**

Podbrus priamy.

Technický opis

Počet zubov Z	2
Ø vôle D_1	2,1 mm
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm ²	0,01 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Dĺžka britov L_c	2,6 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	15 mm
Celková dĺžka L	65 mm
Ø rezných hrán D_c	3 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Polomer R	1,5 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Typ	H
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	$0,03 \times D$ pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h5
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	575	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	390	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	390	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	200	M
GG(G)	vhodný	575	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suchý	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB