


Garant

Vymeniteľná frézovacia doštička XDMT090416ZDSR, pre frézy s vysokým posuvom, HB4030



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212868 ST1400
GTIN	4069515014960
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax}$

Technický opis

Hrúbka platne S	4.76 mm
Posuv f_z na zub	1,1 mm
Typ	ST400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDMT090416ZDSR
Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	HB4030-1
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu a_{pmax}	1,2 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	220	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		