

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Trieda položky	21T

Technický opis

Klinok	259015 10
Držiak ISO-kód	A20Q PDUNR/L11
Odsadenie stredu L ₃	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Skrutka klinku	259018 12
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	19 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Klinok Typ 10

259015 10

Skrutka klinku Typ 12

259018 12