

**Garant****TK odihlovač 120°, bez povlaku, Ø h6 DC: 8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208090 8
GTIN	4045197858436
Trieda položky	11X

## Popis

**Prevedenie:**Tolerancia: **Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.**

So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

**Použitie:**Vynikajúce na **zrážanie** a **odihlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

## Technický opis

Počet zubov Z	4
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	8 mm
Rozmer S	4,4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková dĺžka L	63 mm
Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Rohový uhol úkosu	30 Stupeň
Úkosové frézovanie	60 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h6
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu	120 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Odihlovač

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	M
GG(G)	vhodný	55	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

### Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

