

**Súprava vyvrtávacích tyčí, ocel', s VCH, pravé, Typ: SET09****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Trieda položky	29W

Popis**Rozsah balenia:**

V plastovom kufríku.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	A16Q SCLCR/L09
Držiak ISO-kód	A20R SCLCR/L09
Držiak ISO-kód	A25R SCLCR/L09
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	28 mm
Výška upínania L_2	23 mm
Výška upínania L_2	15 mm

Výška upínania L ₂	18 mm
Odsadenie stredu L ₃	10,7 mm
Odsadenie stredu L ₃	14,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	10,5 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 20/09	260032 20/09
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 16/09	260032 16/09
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 25/12	260032 25/12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500