

Garant**CC.T 09T302, Typ: CU7010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260056 CU7010
GTIN	4045197667342
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	80 - 140 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Ďalšie použitie	M
Typ	CU7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie