



Otočná rezná platnička na sústruženie VNMG 160404, na dokončovacie obrábanie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251752 PR115S
GTIN	4960664035861
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Hlavné použitie	S
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MQ
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,04 - 0,2 mm/ot,
Typ	PR115S

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie