

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CNMM 160624, na hrubé obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250462 HB7130-2
GTIN	4069515023047
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160624
Uhlový Polomer	2,4 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VR
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,2 - 0,9 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm

Technický list

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie