

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CNMM 120412, na hrubé obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250453 HB7020-2
GTIN	4069515016544
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7020-2
Lamač triesok	SR
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120412
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,2 mm

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie