

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 150604, na dokončovacie obrábanie, Wiper****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250659 HB7020-2
GTIN	4069515016827
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 480 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Typ	HB7020-2
Lamač triesok	WSS
Hlavné použitie	P

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie