

**Garant****Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 150608, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250762 HB7010-2 |
| GTIN             | 4069515017107   |
| Trieda položky   | 21G             |

**Technický opis**

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Posuv f                                         | 0,2 - 0,5 mm/ot,          |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička           | DNMG 150608               |
| Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie | 140 - 440 m/min           |
| Uhlový Polomer                                  | 0,8 mm                    |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia                | hrubovanie a dokončovanie |
| Lamač triesok                                   | SM                        |
| Typ                                             | HB7010-2                  |
| Hĺbka rezu a <sub>p</sub>                       | 0,3 - 4 mm                |
| Tolerancia                                      | M                         |
| Hlavné použitie                                 | P                         |
| Podmienka rezu                                  | kontinuálny               |

## Technický list

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4                                     |
| Rezný materiál            | HM                                    |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |