

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CC.T 060204, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260142 HB7010-2
GTIN	4069515019682
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Tolerancia	M
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7010-2

Technický list

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie