

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie TCMT 16T304, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260956 HB7010-2
GTIN	4069515021432
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Počet výmien/rezných hrán	3
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,4 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie