

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie SNMG 150616, na hrubovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251332 HB7020-2
GTIN	4069515017763
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	8
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	SG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150616
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 360 m/min

Technický list

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie