

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie KNUX 160405L, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251032 HB7020-2
GTIN	4069515017367
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7020-2
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Lamač triesok	SM
Počet výmien/rezných hrán	2
Tvarovač triesky	2,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 370 m/min
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160405L
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie