

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie SC.T 120404, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260765 HB7010-2
GTIN	4069515021135
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Tolerancia	M
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	HB7010-2

Technický list

Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie