

**Garant****Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 120408, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250060 HB7010-2 |
| GTIN             | 4069515015660   |
| Trieda položky   | 21G             |

**Technický opis**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Počet výmien/rezných hrán              | 4                |
| Posuv f                                | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Uhlový Polomer                         | 0,8 mm           |
| Rezný materiál                         | HM               |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 170 - 500 m/min  |
| Lamač triesok                          | SS               |
| Typ                                    | HB7010-2         |
| Hlavné použitie                        | P                |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CNMG 120408      |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,3 - 2 mm       |

## Technický list

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie                          |
| Podmienka rezu                   | kontinuálny                           |
| Druh produktu                    | Otočné rezné platničky na sústruženie |