

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 110408, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250754 HB7020-2
GTIN	4069515017008
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 370 m/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7020-2
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm

Technický list

Lamač triesok	SM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie