

**Garant****Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 160612, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250170 HB7035-2 |
| GTIN             | 4069515016148   |
| Trieda položky   | 21G             |

**Technický opis**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Uhlový Polomer                        | 1,2 mm            |
| Hĺbka rezu $a_p$                      | 0,3 - 4 mm        |
| Rezný materiál                        | HM                |
| Hlavné použitie                       | P                 |
| Posuv $f$                             | 0,2 - 0,5 mm/ot,  |
| Tolerancia                            | M                 |
| Typ                                   | HB7035-2          |
| Lamač triesok                         | SM                |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 160612       |
| Podmienka rezu                        | silne prerušovaný |
| Počet výmien/rezných hrán             | 4                 |

## Technický list

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 320 m/min                       |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokončovanie             |
| Druh produktu                          | Otočné rezné platničky na sústruženie |