

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie VC.T 110304, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261454 HB7020-2
GTIN	4069515022590
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM

Technický list

Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie