

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CC.T 09T308, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260152 HB7010-2
GTIN	4069515019903
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Typ	HB7010-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2

Technický list

Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie