

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie VC.T 160404, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261372 HB7010-2
GTIN	4069515022453
Trieda položky	21G

Technický opis

Tolerancia	M
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2

Technický list

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Typ	HB7010-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie