

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie WNMG 080408, na hrubovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252208 HB7010-2
GTIN	4069515019002
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Typ	HB7010-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	120 - 415 m/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a _p	1,5 - 6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	6

Technický list

Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie