

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 120408, na hrubovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250322 HB7020-2
GTIN	4069515016186
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 360 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	SG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie

Technický list

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie