

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 09T308, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260060 HB7010-2
GTIN	4069515019446
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7010-2
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Technický list

Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálny
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie