

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 09T308, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250052 HB7035-2
GTIN	4069515015561
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7035-2
Lamač triesok	SS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm

Technický list

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie