

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CC.T 09T308, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260152 HB7035-2
GTIN	4069515019941
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-2
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia	M

Technický list

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 290 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie