

Garant**TK fréza MTC, bez povlaku, Ø h6 DC: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202256 8
GTIN	4045197860019
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

S **excentrickým podbrúsením** a dodatočným **leštiacim brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Použitie:

Špeciálne na použitie **MTC (Multi Task Cutting)** na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Technický opis

Ø vôle D_1	7,4 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,04 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	3
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tvar stopky	HA
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,03 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,2 mm
Dĺžka britov L_c	21 mm
Tolerancia menovitého Ø	h6
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	30 mm

Ø stopky D _s	8 mm
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Celková dĺžka L	68 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorné chladenie	nie
Stratégia obrábania	MTC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	190	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	150	N
Hliník > 10 % si	vhodný	120	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	130	N
PA 66	vhodný	150	N
PEEK	vhodný	130	N
PF 31	vhodný	110	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	180	N
Cu	vhodný	120	N

CuZn	vhodný	150	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		
Služby			
Brúsenie stopky Typ HB		129100 HB	