

**Garant**

**Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 120408, na stredné obrábanie, Wiper**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260161 HB7020-2 |
| GTIN             | 4069515020121   |
| Trieda položky   | 21G             |

## Technický opis

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CCMT 120408       |
| Podmienka rezu                         | ľahko prerušovaný |
| Lamač triesok                          | WSM               |
| Typ                                    | HB7020-2          |
| Hlavné použitie                        | P                 |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,4 - 2,5 mm      |
| Uhlový Polomer                         | 0,8 mm            |
| Rezný materiál                         | HM                |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 410 m/min   |

## Technický list

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Posuv f                          | 0,1 - 0,35 mm/ot,                     |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie             |
| Druh produktu                    | Otočná rezná platnička na sústruženie |