

Garant

Otočná rezná platnička na sústruženie SNMG 120404, na dokončovacie obrábanie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251142 HB7035-2
GTIN	4069515017466
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	8
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7035-2

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie