

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 09T308, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260060 HB7035-2
GTIN	4069515019484
Trieda položky	21G

Technický opis

Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Lamač triesok	SS
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7035-2
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min

Technický list

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie