

**DNMG 150608, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250697 CA6525
GTIN	4960664513154
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	MQ
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie