




Klinový upínač široké vyhotovenie ryhovaná, Závit M × dĺžka L: M12X40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370029 M12X40
GTIN	4059245032839
Trieda položky	37K

Popis

Použitie:

- **klinové povrchy vytvárajú vysoké upínacie sily.**
- **Klinové upínače sa môžu použiť v závitových otvoroch alebo T-drážkach.**
- **Po zaskrutkovaní upínacej skrutky sa upínacie segmenty pritlačia k obrobkom.**
- **Štrbinový otvor v dvojitom kline umožňuje posun a kompenzáciu tolerancií. Dráha posunu: M8 = ± 0,5 mm; M10 a M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.**
- **Klinové upínače sú vhodné na viacnásobné upínanie.**

Materiál:

Dvojité klíny a upínacie segmenty kalená oceľ, tvrdená, čierna.

Technický opis

Dĺžka L	40 mm
Závit	M12
Výška E	3,5 mm
Šírka B	48 mm
Výška C	22 mm

Technický list

Minimálne A	44 mm
Maximálne A	49,5 mm
maximálna upínacia sila	30 kN
Druh produktu	Sťahovací upínač