


Garant**DNMG 110404, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie