

**Garant****CC.T 120404, Typ: CU7010**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	80 - 140 m/min
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Lamač triesok	SS
Typ	CU7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie