

**Garant****CC.T 09T304, Typ: CU7010**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	80 - 140 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Ďalšie použitie	M
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	CU7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie