

Garant

90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/12mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215122 100/12
GTIN	4045197861450
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708
Počet rezných hrán Z	12

Ø rezných hrán D _c	100 mm
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219882
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP