

**Garant****tepelný upínací trň, SK 50, krátka, Ø upnutia D1: 8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302285 8
GTIN	4045197288103
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- Vysokoteplotná oceľ.
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.  
Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

## Technický opis

Ø upnutia D <sub>1</sub>	8 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Vonkajší Ø D	27 mm
Upínač	SK 50, krátka
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Predĺženie tepelného upínača 4,5°so skrutkou na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 25/8	302412 25/8
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 25/8	302416 25/8
Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií Ø d / Ø D1 20/8	302415 20/8
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 20/8	302416 20/8
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 20/8	302410 20/8
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 6-9	354235 6-9
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
	308740 50

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/8	302410 25/8
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Ťažné čapy tesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 60° tesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7 tesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1 pre $\varnothing$ upnutie 6-12	354240 6-12
Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na nastavenie dĺžky $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/8	302412 20/8
Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap 90° tesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 45° tesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Základné upínanie nástroj pre SK Pre kuželovú stopku SK 50	354225 50
Ťažné čapy tesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Adaptér chladenia dlhý 4,5° pre $\varnothing$ upnutie 6-9	354236 6-9