

Garant**90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / Z_{eff}: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215126 50/4
GTIN	4045197861498
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,0** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708
Celková dĺžka L _{celk}	80 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	59 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
efektívny počet rezných hrán Z _{eff}	4

Séria	Power Tang
Počet otočných rezných platničiek	20
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219882
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP