

**Garant**

**90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / Zeff: 100/6mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215126 100/6
GTIN	4045197861528
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	100 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	6
Celková dĺžka $L_{celk}$	93 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	81 mm
Séria	Power Tang
Počet otočných rezných platničiek	42
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219882
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP