

Garant**tepelný upínací trň, SK 50 A = 120, Ø upnutia D1: 14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302305 14
GTIN	4045197288622
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **Vysokoteplotná oceľ.**
- **veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.**
- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	14 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Ø D ₂	27 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Upínač	SK 50 A = 120
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Ťažné čapytesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Predĺženie tepelného upínača 4,5°so skrutkou na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 25/14	302412 25/14
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 12,1-16	354236 12,1-16
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 12,1-16	354235 12,1-16
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Predĺženie tepelného upínača 4,5°so skrutkou na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 32/14	302412 32/14
Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií Ø d / Ø D1 20/12	302415 20/12
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Predĺženie tepelného upínača 4,5°so skrutkou na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 32/12	302412 32/12
Predĺženie tepelného upínača 4,5°so skrutkou na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 25/12	302412 25/12
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 32/12	302410 32/12
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50

Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky \varnothing d / \varnothing D1 25/12	302410 25/12
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky \varnothing d / \varnothing D1 32/14	302410 32/14
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky \varnothing d / \varnothing D1 25/14	302410 25/14
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky \varnothing d / \varnothing D1 25/12	302416 25/12
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky \varnothing d / \varnothing D1 25/14	302416 25/14
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky, s otvormi v chladiacom kanáli \varnothing d / \varnothing D1 32/14	302414 32/14
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky \varnothing d / \varnothing D1 32/14	302416 32/14
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre \varnothing upnutie 12-20	354240 12-20
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií \varnothing d / \varnothing D1 25/14	302417 25/14
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky \varnothing d / \varnothing D1 32/12	302416 32/12

Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK
50

354225 50

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre
strmé kužele 50

308740 50