

Garant**Technická fréza Z9 – veľmi hrubé (NK/Alu), HM, Typ: L0820****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540709 L0820
GTIN	4045197679826
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar gulatého kužela** (KEL).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Ø hlavy	8 mm
Celková dĺžka	60 mm
Tvar	L0820
Ozubenie skratka	Z9
Popis tvaru	gulatý kužel
Stupeň jemnosti ozubenía	velmi hrubé (neželezné kovy/hliník)
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		