

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Upínacia príložka	259038 4
Skrutka na úpinku	259021 1
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	259031 23
Veľkosť doštičiek	16 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Držiak ISO-kód	MCLNR/L 2525M16
Skrutka pre podložku	259025 7
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 7	259025 7
Podložka Typ 23	259031 23
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500