

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	MCLNR/L 3232P19
Veľkosť stopky	32 mm
Skrutka pre podložku	259025 8
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Skrutka na úpinku	259021 5
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Upínacia príložka	259038 5
Veľkosť doštičiek	19 mm
Podložka	259031 24
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Upínacia príložka Typ 5	259038 5
Skrutka na úpinku Typ 5	259021 5
Skrutka pre podložku Typ 8	259025 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659906 1600
Podložka Typ 24	259031 24
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659957 1600