

Garant**Technická fréza Z1 – hrubý, HM, Typ: C1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540600 C1225
GTIN	4045197155801
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar zaobleného valca** (WRC).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Tvar	C1225
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Celková dĺžka	65 mm
Ø hlavy	12 mm
Ozubenie skratka	Z1
Popis tvaru	zaoblený valec
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	25 mm
Séria	Ozubenie Z1
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienenene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienenene vhodný		
Drevo	podmienenene vhodný		