

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 66/S5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268722 66/S5 |
| GTIN | 4045197545800 |
| Trieda položky | 21V |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Odsadenie stredu L ₃ | 6,4 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 10,72 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 6 |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 32 mm |
| Šírka hrdla L ₄ | 8 mm |
| Veľkosť doštičiek | 5 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | GPCT S5010. |
| Držiak ISO-kód | AH0812H SGLPR/LS5 |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Výška upínania L ₂ | 11,15 mm |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Ø stopky D _s | 12 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D |
| Rezný materiál | HSS |
| Vnútorné chladenie | áno |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6 | 269028 6 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |