

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 65/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Trieda položky	21V

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	5,94 mm
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Odsadenie stredu L_3	3 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Držiak ISO-kód	E05H SCLDR/LS4
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L_2	4,6 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 10	269028 10
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200